

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X85

Artikelnummer	55000.200.085
Merk	-
UBB	500571369833
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144100
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	85 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	85
P	2.5
s	30