

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X260

Artikelnummer	55000.200.260
Merk	-
UBB	951351776574
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321565
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	260 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 260

P 2.5

s 30