

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X160

Artikelnummer	55000.270.160
Merk	-
UBB	950351855784
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321947
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 160

P 3

s 41