

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M33X230

Artikelnummer	55000.330.230
Merk	-
UBB	500571372217
UNSPSC	31161620
EAN	8715494139038
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	230 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm) 230

P 3.5

s 50