

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X16

Artikelnummer	55010.030.016
Merk	-
UBB	951351911460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323514
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	16
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

