

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M3X30

Artikelnummer	55010.030.030
Merk	-
UBB	951351911791
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323545
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

