

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M3X35

Artikelnummer	55010.030.035
Merk	-
UBB	500571372704
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130943
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	35 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	35
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

