

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X14

Artikelnummer	55010.040.014
Merk	-
UBB	500571372969
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130967
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	14
P	0.7
s	7

Technische tekening

