

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X18

Artikelnummer	55010.040.018
Merk	-
UBB	500571373041
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130974
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	18
P	0.7
s	7

Technische tekening

