

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X20

Artikelnummer 55010.040.020

Merk -

UBB 950351858267

UNSPSC 31161620

EAN 8715492323590

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Technische tekening

