

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M4X35

Artikelnummer	55010.040.035
Merk	-
UBB	951351912526
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323620
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	35 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	35
P	0.7
s	7

Technische tekening

