

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M4X45

Artikelnummer	55010.040.045
Merk	-
UBB	500621795649
UNSPSC	31161620
EAN	8715494513326
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	45
P	0.7
s	7

Technische tekening

