

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M4X60

Artikelnummer	55010.040.060
Merk	-
UBB	500571373207
UNSPSC	31161620
EAN	8715494130998
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	60 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	60
P	0.7
s	7

Technische tekening

