

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X20

Artikelnummer 55010.050.020

Merk -

UBB 950351859174

UNSPSC 31161620

EAN 8715492323705

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Technische tekening

