

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X22

Artikelnummer	55010.050.022
Merk	-
UBB	500571373538
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131025
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	22 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	22
P	0.8
s	8

Technische tekening

