FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X25

Artikelnummer	55010.050.025
Merk	-
UBB	950351859257
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323712
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Technische tekening