

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M5X50

Artikelnummer	55010.050.050
Merk	-
UBB	950351859745
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323767
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Technische tekening

