

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X8

Artikelnummer	55010.060.008
Merk	-
UBB	954351258692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323804
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	8
P	1
s	10

Technische tekening

