

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X10

Artikelnummer 55010.060.010

Merk -

UBB 950351859828

UNSPSC 31161620

EAN 8715492323811

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Technische tekening

