

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X12

Artikelnummer	55010.060.012
Merk	-
UBB	950351859901
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323828
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technische tekening

