

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X70

Artikelnummer	55010.060.070
Merk	-
UBB	950351861139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323941
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technische tekening

