

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X70

Artikelnummer	55010.080.070
Merk	-
UBB	950351862533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324122
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Technische tekening

