

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X110

Artikelnummer	55010.080.110
Merk	-
UBB	951351914506
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324160
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Technische tekening

