

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X150

Artikelnummer	55010.080.150
Merk	-
UBB	500571374601
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131131
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Technische tekening

