

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X160

Artikelnummer	55010.080.160
Merk	-
UBB	951351915008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324191
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160
P	1.25
s	13

Technische tekening

