

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X170

Artikelnummer	55010.080.170
Merk	-
UBB	500571374783
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131148
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	170
P	1.25
s	13

Technische tekening

