

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X30

Artikelnummer 55010.100.030

Merk -

UBB 950351863036

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324252

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	17

Technische tekening

