

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X65

Artikelnummer	55010.100.065
Merk	-
UBB	950351863788
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324320
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	17

Technische tekening

