

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X75

Artikelnummer	55010.100.075
Merk	-
UBB	500571375285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131193
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Technische tekening

