

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X130

Artikelnummer	55010.100.130
Merk	-
UBB	500571375368
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131209
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	17

Technische tekening

