

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X170

Artikelnummer	55010.120.170
Merk	-
UBB	500571375855
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131254
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	170
P	1.75
s	19

Technische tekening

