

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M12X180

Artikelnummer	55010.120.180
Merk	-
UBB	951351917244
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324641
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

Technische tekening

