

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X40

Artikelnummer	55010.140.040
Merk	-
UBB	950351865767
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324696
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

Technische tekening

