

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X45

Artikelnummer	55010.140.045
Merk	-
UBB	951351917400
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324702
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	45
P	2
s	22

Technische tekening

