

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X50

Artikelnummer 55010.140.050

Merk -

UBB 950351865841

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324719

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Technische tekening

