

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X90

Artikelnummer	55010.140.090
Merk	-
UBB	951351918077
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324771
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Technische tekening

