

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M14X140

Artikelnummer	55010.140.140
Merk	-
UBB	952351692241
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324801
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Technische tekening

