

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X55

Artikelnummer 55010.160.055

Merk -

UBB 950351866591

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324887

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Technische tekening

