

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X75

Artikelnummer	55010.160.075
Merk	-
UBB	500571376507
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115841
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	2
s	24

Technische tekening

