

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X85

Artikelnummer 55010.160.085

Merk -

UBB 500621795987

UNSPSC 31161620

EAN 8715494513357

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	85 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	85
P	2
s	24

Technische tekening

