

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X150

Artikelnummer	55010.160.150
Merk	-
UBB	951351918804
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324993
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	2
s	24

Technische tekening

