

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M16X200

Artikelnummer	55010.160.200
Merk	-
UBB	951351919307
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325020
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Technische tekening

