

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X55

Artikelnummer	55010.180.055
Merk	-
UBB	500571376846
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115872
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	55
P	2.5
s	27

Technische tekening

