

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X90

Artikelnummer 55010.180.090

Merk -

UBB 951351920602

UNSPSC 31161620

EAN 8715492325129

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	90
P	2.5
s	27

Technische tekening

