

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M18X100

Artikelnummer	55010.180.100
Merk	-
UBB	951351920784
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325136
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

Technische tekening

