

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X75

Artikelnummer	55010.200.075
Merk	-
UBB	951351941400
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325242
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	75 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Technische tekening

