

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X120

Artikelnummer	55010.200.120
Merk	-
UBB	950351868738
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325303
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	120 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Technische tekening

