

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X130

Artikelnummer 55010.200.130

Merk -

UBB 951351921360

UNSPSC 31161620

EAN 8715492325327

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Technische tekening

