

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X160

Artikelnummer	55010.200.160
Merk	-
UBB	951351921691
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325358
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	160 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Technische tekening

