

## Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X180

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 55010.200.180                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951351921857                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492325365                 |
| PKG. van 5    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M20                    |
| Lengte                   | 180 mm                 |
| Klasse                   | Min.50                 |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M20  |
| k      | 12.5 |
| L (mm) | 180  |
| P      | 2.5  |
| s      | 30   |

### Technische tekening

